

**PAKIET NR 5**

| L.p.          | Opis towaru                                       | Rozmiar w mm     | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT      | Wartość brutto | Producent | Nr. katalog |
|---------------|---|------------------|------|-------|------------------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| 1             | Film RTG -światło niebieskie 13 cm x 18 cm        | (op. a'100 szt.) | op.  | 2     |                  |               |          |                |           |             |
|               | Film RTG -światło niebieskie 18 cm x 24 cm        | (op. a'100 szt.) | op.  | 4     |                  |               |          |                |           |             |
|               | Film RTG -światło niebieskie 24 cm x 30 cm        | (op. a'100 szt.) | op.  | 5     |                  |               |          |                |           |             |
|               | Film RTG -światło niebieskie 20 cm x 40 cm        | (op. a'100 szt.) | op.  | 2     |                  |               |          |                |           |             |
|               | Film RTG -światło niebieskie 30 cm x 40 cm        | (op. a'100 szt.) | op.  | 2     |                  |               |          |                |           |             |
|               | Film RTG -światło niebieskie 35 cm x 35 cm        | (op. a'100 szt.) | op.  | 10    |                  |               |          |                |           |             |
|               | Film RTG -światło niebieskie 35 cm x 43 cm        | (op. a'100 szt.) | op.  | 35    |                  |               |          |                |           |             |
| 2             | Wywoływacz  | (op. 2 x 20l)    | op.  | 18    |                  |               |          |                |           |             |
| 3             | Utrwalacz   | (op. 2 x 20l.)   | op.  | 18    |                  |               |          |                |           |             |
| 4             | Film DI-AT do drukarki Dry Pix 3000 35 cm x 43 cm | (op. a'100 szt.) | op.  | 8     |                  |               |          |                |           |             |
| <b>Razem:</b> |   |                  |      |       |                  |               | <b>x</b> |                | <b>x</b>  |             |

**FILMY OGÓLNODIAGNOSTYCZNE NIEBIESKOCZUŁE:**

- Czułe na światło niebieskie,
- Każda błona oznakowana na krawędzi co najmniej typem błony, numerem serii.
- Zadymienie początkowe < 0,22.
- obustronnie pokryte emulsją światłoczułą wykonaną w technologii płaskich kryształów
- Gęstość optyczna maksymalna większa niż 3,0 D.
- Kontrast średni (gradient) większa niż 2,2,
- Filmy fabrycznie zabezpieczone przed występowaniem zjawiska Cross-Over
- Temperatura wywoływania do 35° C,

**ODCZYNNIKI DO OBRÓBKI AUTOMATYCZNEJ:**

- Przystosowane do rozcieńczania wodą wodociągową,
- Odczynniki wieloskładnikowe, nie zawierające kwasów nieorganicznych,
- Odczynniki muszą posiadać arkusz substancji niebezpiecznej,
- Odczynniki konfekcjonowane w opakowaniach niekaucjonowanych,

**FILMY CYFROWE:**

Przedmiotem zamówienia jest filmów DI-AT do drukarki Dry Pix 3000 współpracującej z aparatem cyfrowym FCR XG1-RU firmy Shimadzu.

